



## Konisk bricka Form G, för gängor: M12



### Beställningsdata

Ordernummer	375360 M12
GTIN	4020772082000
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

#### Användningsdata:

Form G lämpar sig på grund av dess stora diameter också för uppspanning över slitsen vid spännjärnhållare.

Vinkelutjämning upp till 3°.

#### Norm:

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Teknisk beskrivning

Tjocklek $h_4$	6 mm
Utvändig diameter $d_5$	36 mm
hål $\varnothing d_2$	14,2 mm
för gängor	M12
Typ	6319G
Produktslag	Konisk bricka

