



Hög mutter, Gänga: M14



Beställningsdata

Ordernummer	375385 M14
GTIN	4020772082321
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Gänga	M14
krag-Ø	28 mm
Nyckelvidd SW	21 mm
Flänshöjd	4,5 mm
Hörnmått e	23,4 mm
totallängd	21 mm

Typ	6330B
Produktlag	Mutter