

**Gradskiva med justerbar skena, Gradbåge-Ø×skänkellängd: 300X600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Artikelklass	42F

**Beskrivning****Utförande:**

Med justerbar skena i längdled; skenans ände 45° avfasad.

Öppen gradbåge med gradering 10 – 170°; avläsning 1°.

**Bländfritt förkromad skala.** Med låsmutter.

Kalibrering: F3

avläsning: 1 grad

felgräns: ±30 bågminut

**Teknisk beskrivning**

Gradbåg-Ø	300 mm
skänkellängd	600 mm
avläsning	1 grad
felgräns	±30 bågminut
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

förpackning	Etui
Kalibrering	F3
Produktslag	Vinkelmätare

**Tjänster**

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Vinkelmätare/gradskiva	015360
Kalibrering Vinkelmätare/gradskiva Typ GRAD	025810 GRAD
DAkS omkalibrering gradmätare GRAD	025820 GRAD