



Konisk bricka Form G, för gängor: M20



Beställningsdata

Ordernummer	375360 M20
GTIN	4020772082031
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Form G lämpar sig på grund av dess stora diameter också för uppspanning över slitsen vid spännjärnshållare.

Vinkelutjämning upp till 3°.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivning

Tjocklek h_4	8 mm
hål $\varnothing d_2$	23,2 mm
för gängor	M20
Utvändig diameter d_5	50 mm
Typ	6319G
Produktslag	Konisk bricka

