

**Pinnskruv DIN 6379, Gänga M × längd L: M14X63****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 375380 M14X63 |
| GTIN | 4020772081379 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Utförande:**

Rullgängade.

Användningsdata:

För individuell hopsättning av T-spårskruvar i kombination med spårklackar nr 375315 – 375330, muttrar nr 375385 – 378395 och underläggsbrickor nr 375340 – 375360.

Norm:**DIN 6379****Material:**

Seghärdat stål

Hållfasthetsklass:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|---------|
| Längd b | 32 mm |
| Gänga | M14×63 |
| längd a | 46 mm |
| Typ | 6379 |
| Produktslag | Skrubar |