

**Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 250X165mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452600 250X165
GTIN	4045197205803
Artikelklass	42F

**Beskrivning****Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

**Användningsdata:**

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	35×7 mm
rätvinklighet	0,045 mm
skänkellängd	250×165 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag	Anslagsvinkel
<b>Tjänster</b>	
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300
<b>Tillbehör</b>	
Trälåda för skänkellängd 250X165 mm	451600 250X165