

**Centreringsvinkel, skänkellängd: 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	455000 70
GTIN	4045197205971
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsstålutförande med mm-gradering på skenan. Precisionsslipade funktionsytor, precisionsbearbetade flatsidor.

Användningsdata:

För ritsning av centrum på runda skivor och axlar. Centrum görs korsvis 2–3 gånger.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,3 bågminut
skenans måttindelning	100 mm
för maximal axel-Ø	90 mm
skenans tvärsnitt	12×4,0 mm
skänkellängd	70 mm
Norm	Verkstadsnorm
Material	Rostfritt stål, INOX
Kalibrering	F5
Produktslag	Centreringsvinkel

Tjänster

KalibreringCentrerings-, spets- och geringsvinkel
maximalskänkellängd 300

025850 300