



Universalvinkelmätare med lupp, skenans längd: 500mm



Beställningsdata

Ordernummer	453500 500
GTIN	2050001045775
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Överskådlig gradering och tydliga siffror på skalskivan $4 \times 90^\circ$. Nonie och skalskiva i samma plan vilket garanterar **felfri, parallaxfri avläsning**. Mätskivan **bländfritt förkromad**.

Mätskenans ändrar är avfasade 45° resp. 60° . Den kan vändas och förskjutas över hela sin längd.

Nonieskivan och den förskjutbara skenan kan låsas fast med en räfflad skruv. **Med fininställning** via räfflad skruv och **förstoringsglas** med synfält som täcker hela nonien.

Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152 – 445222), extravinkel nr 453600.

Reservdel:

Mätskena nr 453510, reservlupp nr 453820 storlek 1.

Teknisk beskrivning

skenans längd	500 mm
avläsning	5 bågminut
felgräns	± 5 bågminut
mätområde	360 grad
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box

Kalibrering	F4
Produktslag	Vinkelmätare

Tjänster

KalibreringUniversalvinkelmätare Typ UNI	025710 UNI
--	------------

Tillbehör

Extravinkel	453600
Hållare för fasthållning av vinkelmätaren	453520
Reservskena, spårbredd 2,5 mm skenans längd 300 mm	453510 300
Reservlupp till vinkelmätare Typ 1	453820 1