



Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Roterande spindel**, med anliggningsyta av hårdmetall och låsvred.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

Teknisk beskrivning

monteringskraftets längd	17 mm
Mätområde (mätväg)	0 - 25 mm
totallängd	113 mm
spindel-Ø	6,5 mm
monteringskraftets Ø	12 mm
Mättrummans Ø	18 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B3

Produktslag

Inbyggnadsmikrometer

TjänsterKalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt mätområde
25 mm

022280 25

DAkkS-kalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt
mätområde 50 mm

022290 50