

**Centreringsvinkel, skänkellängd: 130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	455000 130
GTIN	4045197205988
Artikelklass	42F

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsstålutförande med mm-gradering på skenan. Precisionsslipade funktionsytor, precisionsbearbetade flatsidor.

**Användningsdata:**

För ritsning av centrum på runda skivor och axlar. Centrum görs korsvis 2–3 gånger.

**Teknisk beskrivning**

skenans måttindelning	150 mm
för maximal axel-Ø	190 mm
felgräns	0,3 bågminut
skenans tvärsnitt	15×4,0 mm
skänkellängd	130 mm
Norm	Verkstadsnorm
Material	Rostfritt stål, INOX
Kalibrering	F5
Produktslag	Centreringsvinkel

---

## Tjänster

KalibreringCentrerings-, spets- och geringsvinkel  
maximalskänkellängd 300

025850 300