

Mahr**Finmätur-bygelmikrometer, mätområde: 150-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Mätspindel av rostfritt stål, härdad och slipad. Mätytorna hårdmetallbelagda. Manöver- och avläsningsdelar mattförokromade. Med isoleringsskydd. Konstant mätkraft. Flyttbartmotstöd, indragbart. Mycket lämplig för precisionstillverkade seriedetaljer.

Noggrannhet:

Finmätur DIN 863 – mikrometer 2 µm.

leveransinnehåll:

Inklusive finmätur Millimess nr 434674 strl 50/1.

Teknisk beskrivning

avläsning mikrometer	0,01 mm
Mättrummans Ø	18 mm
spindel-Ø	7,5 mm
mätområde finmätur	±0,05 mm
mätområde	150 - 200 mm
avläsning finmätur	0,001 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B14
Produktslag	Finmätur-mikrometer

Tjänster

KalibreringFinmätur-bygelmikrometer maximalt mätområde 200 mm	022400 200
DAkS-kalibreringFinmätur-bygelmikrometer maximalt mätområde 200 mm	022410 200

Tillbehör

Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
-----------------------------------------	-------------