

Mitutoyo**Innermikr. med skänklar, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	18 mm
mätområde	50 - 75 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	7 μ m
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

KalibreringInnERMikr. med skänklar maximaltmätområde
75 mm

022360 75

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm

484030 75

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm

484030 70

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm

484030 50

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm

484030 65

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm

484030 55

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm

484030 60