



## Mikrometerdjupmått, mätområde: 0-100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

De olika mätdjupen uppnås genom användning av de 25 mm stegvis indelade och utbytbara mätspetsarna. Helt härdad och slipad spindel. Brygga av härdat verktygsstål med läppad mätyta. Mattförokromad mikrometer. Mättrumma med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror. Konstant mättryck på grund av inbyggt känselvred.

#### leveransinnehåll:

Inklusive mätspetsar.

### Teknisk beskrivning

antal mätspetsar	4
mätspets-Ø	4,5 mm
ansatsens längd	100 mm
Mättrummans Ø	18 mm
mätområde	0 - 100 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S15
Produktslag	Mikrometerdjupmått

### Tjänster

KalibreringMikrometerdjupmått, sats mätområde 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------