



Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-25/Fmm



Beställningsdata

Ordernummer	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Statisk (ej roterande)** spindel, med anliggningsyta av hårdmetall och låsvred. För kontroll av material med ömtålig yta.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	18 mm
monteringsskaftets längd	10 mm
spindel- \emptyset	8 mm
totallängd	113 mm
monteringsskaftets \emptyset	12 mm
avläsning	0,002 mm
felgräns	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B3

Produktslag

Inbyggnadsmikrometer

TjänsterKalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt mätområde
25 mm

022280 25

DAkkS-kalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt
mätområde 50 mm

022290 50