

Mahr**Standardmikrometer med finmätur, mätområde: 0-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig stålbygel, kan lutas 45° mot stabil fotplatta. Höjdställbart anslag. Mätspindel av rostfritt stål, härdad och slipad. Mätytorna hårdmetallbelagda. Manöver- och avläsningsdelar mattförokromade. Med isoleringsskydd. Konstant mätkraft. Rörligt motstöd, lyftning med returspak. Mycket lämplig för precisionstillverkade seriedetaljer och snabbkontroller.

Noggrannhet:

Finmätur DIN 863 – mikrometer 2 µm.

leveransinnehåll:

Inklusive finmätur Millimes nr 434674 strl 50/1.

Teknisk beskrivning

avläsning mikrometer	0,005 mm
mätområde	0 - 50 mm
Mättrummans Ø	25 mm
spindel-Ø	7,5 mm
mätområde finmätur	± 0,05 mm
avläsning finmätur	0,001 mm

Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B14
Produktslag	Finmätur-mikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringFinmätur-bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm	022410 100
KalibreringFinmätur-bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm	022400 100

Tillbehör

Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
---	-------------