



Mikrometerdjupmått, mätområde: 0-150mm



Beställningsdata

Ordernummer	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

De olika mätdjupen uppnås genom användning av de 25 mm stegvis indelade och utbytbara mätspetsarna. Helt härdad och slipad spindel. Brygga av härdat verktygsstål med läppad mätyta. Mattförokromad mikrometer. Mättrumma med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror. Konstant mättryck på grund av inbyggt känselvred.

leveransinnehåll:

Inklusive mätspetsar.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 150 mm
ansatsens längd	100 mm
Mättrummans Ø	18 mm
antal mätspetsar	6
mätspets-Ø	4,5 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S15
Produktslag	Mikrometerdjupmått

Tjänster

KalibreringMikrometerdjupmått, sats mätområde 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------