

Mahr**Finmätur-bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad mätspindel.

Med finläppade **mätytor av hårdmetall.**

Spindel och städ av rostfritt stål.

Bygel- och spindelstyrning har tillverkats i ett stycke, inte sammansatt.

Städet kan lyftas med fingerknapp för upprepade mätningar.

Kan nollställas med justerskruven.

Toleransmärken för godkända/underkända mätningar.

Med isoleringsskydd. Spak för spindellåsning.

Förklaringstext:

Avvikelsen kan avläsas i 1/1000 mm.

Tryckknapp för tillbakadragning av mätstädet.

Noggrannhet:

Finmätur 1 μm – mikrometer 2 μm .

Teknisk beskrivning

mätområde finmätur	$\pm 0,065$ mm
mätområde	0 - 25 mm
mätbygels frigångsdjup	16 mm

avläsning finmätur	0,001 mm
avläsning mikrometer	0,01 mm
Norm	DIN 863
Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B9
Produktslag	Finmätur-mikrometer

Tjänster

KalibreringMikrometer med finmätur maximalmätområde 25 mm	022100 25
--	-----------