


Mitutoyo**Innermikr. med skänklar, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förokromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	18 mm
mätområde	75 - 100 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	8 μ m
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

KalibreringInnERMikr. med skänklar maximaltmätområde
100 mm

022360 100

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm

484030 125

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 275 mm

484030 275

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm

484030 85

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 175 mm

484030 175

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 225 mm

484030 225

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm

484030 80

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm

484030 95

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm

484030 100

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm

484030 75

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm

484030 90