

Mahr**Innermikrometer, mätområde: 40-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427800 40-50
GTIN	2050001053626
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och sfäriskt läppade mätytor.** Manöverdon och avläsningsdelar mattförokromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

leveransinnehåll:

Mikrometer i hylsa.

Teknisk beskrivning

mätområde	40 - 50 mm
Mättrummans \emptyset	12,5 mm
spindel- \emptyset	7 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	4 μ m
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B10
Produktslag	2-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022440 100
DAkS-kalibreringInnermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022450 200
