

**bygelmikrometer med tallriksmätytor, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Med stora härdade mätallrikar. Smidd och lackerad bygel.
Utförande med roterande spindel.

Användningsdata:

För mätning av tandbredden på cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,8.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

parallellitet för mätytorna	5 µm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	50 - 75 mm
spindel-Ø	8 mm
spindelindelning	0,5 mm
mätallrikens Ø	20 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------