

 Mahr

## Finmäturhakmått, mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	424900 0-25
GTIN	4059192017590
Artikelklass	43A

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Stöd och motstöd av rostfritt, härdat stål. Stödet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstödet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt. **Konstant mätkraft** på grund av inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Finmätur nr 434674 strl 25/0,5 och strl 50/1 föredras. **Toleransavvikelser för arbetsstycket kan avläsas numeriskt på mätret.**

För hårdmetallbestyckade mätytor. För mätning av cylindriska delar, t ex axlar, bultar, skaft. För tjockleks- och längdmätning.

#### leveransinnehåll:

**Utan** finmätur, **inklusive** trälåda.

#### Specialtillbehör:

Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutgoodsstativ, hållare för finmätur för linjär överföring av mätrörelsen, mätinsatser.

### Teknisk beskrivning

mätytor – Ø	8 mm
mätkraft	7,5 N

mätområde	0 - 25 mm
planparallellitet för mätytorna	1 µm
mätprobens väg	2 mm
planhet för mätytorna	0,2 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	L9
Produktslag	Finmäturhakmått

## Tjänster

KalibreringInställbart hakmått Typ RL	028730 RL
---------------------------------------	-----------