

Mitutoyo**Digital inbyggnadsmikrometer med datautgång, Mätområde (mätväg):
0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker och felfri mätning – utan nonie. Härdad och slipad mätspindel, låsning via klämskruv, känselvred.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mikrometerstopp.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	18 mm
monteringskraftets längd	16 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Mätområde (mätväg)	0 - 25 mm
IP-skyddsklass	IP 65

totallängd	170 mm
monteringskraftets Ø	12 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,002 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	B3
Produktslag	Inbyggnadsmikrometer

Tjänster

KalibreringInbyggnadsmikrometer maximaltmätområde 25 mm	022280 25
DAkS-kalibreringInbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 50 mm	022290 50

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2