

## Mitutoyo

### Digitalt mikrometerdjupmått med datautgång, mätområde: 0-150mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Tydlig (höjd 7,5 mm) digital mätvärdesdisplay för felfri och snabb avläsning. Tilläggsavläsning med nonie.

**För att de olika mätdjupen ska nås byts mätnålarna med 25 mm steg ut.** Helt härdad och slipad spindel. Brygga av härdat verktygsstål med lappad mätyta, mattförkromad mikrometer. Mättrumma med snyggt graverade svart utformade skalstreck och siffror. Konstant mättryck genom det inbyggda känselvredet.

##### Förklaringstext:

##### Datalagringsknapp:

Du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. (t.ex. för ofördelaktiga mätlagen).

##### Nollpunkt / absolutmått:

Nollställning i godtyckligt läge: När knappen trycks in igen visas absolutmättet på nytt

##### Preset-knapp:

För justering till "noll". Den här inställningen förblir lagrad även när displayen stängs av.

##### leveransinnehåll:

Inklusive mätspetsar och 1 batteri nr 081560 dim. 357.

##### Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

## Teknisk beskrivning

antal mätspetsar	6
ansatsens längd	100 mm
mätområde	0 - 150 mm
mätspets-Ø	4 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S15
Produktslag	Mikrometerdjupmått

## Tjänster

KalibreringMikrometerdjupmått, sats mätområde 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------

## Tillbehör

Sändare Typ S16E	498966 S16E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2

