

**Mitutoyo****Digital innermikrometer med skänklar med datautgång, mätområde: 5-30mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Artikelklass	44A

## Beskrivning

**Utförande:**

**Direkt avläsning på den digitala displayen.** Helt härdad, slipad och läppad spindel. Mätskänklar försedda med hårdmetall, slipade och finläppade. Konstant mättryck på grund av känselvred. Med låsskruv

**Förklaringstext:**

Förinställning för godtyckligt utgångsvärde.

Nollställning i varje position utan att radera absolutmättet.

Med datalagringsknappen kan man frysa mätresultatet (t.ex. i ofördelaktiga mätlägen).

**Noggrannhet:**

Upp till 30 mm: 5 µm / från 30 mm: 6 µm.

**leveransinnehåll:**

1 batteri nr 081560 dim. 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497445, inställningsringar nr 484030.

## Teknisk beskrivning

mätområde	5 - 30 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna

Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

## Tjänster

KalibreringInnermikr. med skänklar maximaltmätområde 50 mm	022360 50
--	-----------

## Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1