

Mitutoyo

Digital innermikrometer med skänklar med datautgång, mätområde: 25-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Direkt avläsning på den digitala displayen. Helt härdad, slipad och läppad spindel. Mätskänklar försedda med hårdmetall, slipade och finläppade. Konstant mättryck på grund av känselvred. Med låsskruv

Förklaringstext:

Förinställning för godtyckligt utgångsvärde.

Nollställning i varje position utan att radera absolutmättet.

Med datalagringsknappen kan man frysa mätresultatet (t.ex. i ofördelaktiga mätlägen).

Noggrannhet:

Upp till 30 mm: 5 µm / från 30 mm: 6 µm.

leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

KalibreringInnermikr. med skänklar maximaltmätområde 50 mm	022360 50
--	-----------

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2