

**Spiralborrsats HSS nr 114360 med kassett, TiN, Typ: 6-10****Beställningsdata**

Ordernummer	115245 6-10
GTIN	4045197024671
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Normal kärna utan kärnkona.

Precis spets slipning.

**Profilslipad:**

Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, borrar för serietillverkning.

Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

**Teknisk beskrivning**

intervall mellan borrar diametrar	0,1 mm
Borrområde	6 - 10 mm
Antal borrar	41
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	TiN

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	56 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	6 m/min	S
GG(G)	lämplig	31 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

### Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5

Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10	115475 6-10