




Finmätur-bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	422501 0-25
GTIN	
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad mätspindel.

Med finläppade **mätytor av hårdmetall**.

Spindel och städ av rostfritt stål.

Bygel- och spindelstyrning har tillverkats i ett stycke, inte sammansatt.

Städet kan lyftas med fingerknapp för upprepade mätningar.

Kan nollställas med justerskruven.

Toleransmärken för godkända/underkända mätningar.

Med isoleringsskydd. Spak för spindellåsning.

Förklaringstext:

Avvikelsen kan avläsas i 1/1000 mm.

Tryckknapp för tillbakadragning av mätstädet.

Noggrannhet:

Finmätur 1 µm – mikrometer 2 µm.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsnyckel.

OBS!:

Mätytor av bornitrid på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
avläsning finmätur	0,001 mm

mätområde finmätur	±0,07 mm
avläsning mikrometer	0,01 mm
mätbygelnns frigångsdjup	15 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B9
Produktslag	Finmätur-mikrometer

Tjänster

KalibreringMikrometer med finmätur maximaltmätområde 25 mm	022100 25
---	-----------