

Mitutoyo

Digital inbyggnadsmikrometer med datautgång, Mätområde (mätväg): 0-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker och felfri mätning – utan nonie. Härdad och slipad mätspindel, låsning via klämskruv, känselvred.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mikrometerstopp.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497100.

Teknisk beskrivning

monteringskraftets längd	14 mm
spindel-Ø	11 mm
totallängd	172 mm
Mätområde (mätväg)	0 - 50 mm
monteringskraftets Ø	18 mm
Mättrummans Ø	49 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,003 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	B3
Produktslag	Inbyggnadsmikrometer

Tjänster

KalibreringInbyggnadsmikrometer maximaltmätområde 100 mm	022280 100
DAkks-kalibreringInbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 50 mm	022290 50

Tillbehör

Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2