

**bygelmikrometer med tallriksmätytor, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Med stora härdade mättallrikar. Smidd och lackerad bygel.
Utförande med roterande spindel.

Användningsdata:

För mätning av tandbredden på cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,8.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mättallrikens \emptyset	30 mm
parallellitet för mätytorna	6 μ m
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindelindelning	0,5 mm
mätområde	100 - 125 mm
spindel- \emptyset	8 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200

Tillbehör

inställningsmått totallängd 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------