

Hartig

**Innermikrometer med dubbelskänklar, mätområde: 5-55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Inställningsringar nr 484030.

**OBS!:**

Utförande för mätområde upp till 600 mm på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans Ø	21 mm
mätområde	5 - 55 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	2,5 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4

Produktslag	InnERMikr. med skänklar
-------------	-------------------------

## Tjänster

KalibreringInnERMikr. med skänklar maximaltmätområde 75 mm	022360 75
--	-----------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm	484030 32
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 19 mm	484030 19
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 3 mm	484030 3
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 46 mm	484030 46
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 17 mm	484030 17
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 42 mm	484030 42
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 44 mm	484030 44
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9