

**Mitutoyo****Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-6,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Roterande spindel**, utan anliggningsyta av hårdmetall, utan låsvred, **extra kort utförande, konvex anliggningsyta.**

**Användningsdata:**

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

**OBS!:**

Specialdimensioner på begäran.

**Teknisk beskrivning**

anliggningsytans radie	3 mm
Mättrummans $\emptyset$	9 mm
Mätområde (mätväg)	0 - 6,5 mm
spindel- $\emptyset$	3,5 mm
monteringsskaftets längd	6 mm
monteringsskaftets $\emptyset$	6 mm
totallängd	37 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B3
Produktslag	Inbyggnadsmikrometer

## Tjänster

Kalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 25 mm	022280 25
DAkkS-kalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 50 mm	022290 50