

Weidmüller 

Spänningsprovare VT CTB



Beställningsdata

Ordernummer	665133
GTIN	4032248405855
Artikelklass	73H

Beskrivning

Utförande:

Stabilt hus med metallklämma och nål.

- **Nominell spänning 3 – 48 V AC/DC.**
- **Indikering av de olika nivåerna 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Skjutfunktion med mätspets för mätningar genom kabelisoleringen.**
- **Polaritetsindikering.**

Skjutmekanism för fastsättning av nålen på kabeln.

Fördel:

Kabeln behöver inte skalas inför provningen.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

För bil, lastbil och E-Bikes.

Norm:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Teknisk beskrivning

visning	LED
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
kontinuitetsprovning	nej
frekvensområde	0 – 65 Hz

märkspänning	AC/DC 5 – 48 V
IP-skyddsklass	IP 40
Norm	DIN EN 61010-1
Norm	DIN EN 61326
vikt	50 g
kabellängd	100 cm
svarstid	<0,3 s
provström	<0 mA
Inkopplingstid	10 s
Återhämtnings-paustid	240 s
Fukt	rF max. 85 %
Föroreningsgrad	2
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	VT CTB
totallängd	137 mm
Testområde	3 - 48 V
Produktslag	Spänningsprovare