

**Innermikr. med skänklar, mätområde: 5-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring för justering.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	18 mm
mätområde	5 - 30 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	10 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Kalibrering	L7
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

KalibreringInnmikr. med skänklar maximalmätområde 50 mm	022360 50
KalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm	028400 50
DAkKS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20