

**bygelmikrometer med tallriksmätytor, mätområde: 125-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Med stora härdade mättallrikar. Smidd och lackerad bygel.
Utförande med roterande spindel.

Användningsdata:

För mätning av tandbredden på cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,8.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindelindelning	0,5 mm
mättallrikens \emptyset	30 mm
spindel- \emptyset	8 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	125 - 150 mm
parallellitet för mätytorna	6 μ m
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200