

**Mahr****Finmäturhakmått med handtag Marameter S, mätområde: 60-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	424910 60-100
GTIN	2050001050991
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftig, böjstyv bygel med handtag. Stöd och motstöd av rostfritt, härdat stål. **De hårdmetallbelagda metallytorna är fasade fram till för att underlätta införandet.** För mätning av smala centreringsskanter som skjuter utanför bygelbredden. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt.

**Hög mätnoggrannhet.** Apparatvikten vilar på en fast sond under mätningen och påverkar inte mätresultatet.

**Konstant mätkraft** genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674.

**Toleransavvikelse hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen.** Utskjutande bygel på sidan för skydd mot stötar under mätningen och vid avställningen.

**Förklaringstext:**

Inställbart motstöd

Inställbart centreringsanslag

Stöd med omdirigering till finmätur

**Användningsdata:**

För mätning av cylindriska delar av alla sorter. Som snabbmätare direkt på verktygsmaskinen och vid driftkontrollen.

**leveransinnehåll:**

**Utan** finmätur, **inklusive** trälåda.

**Specialtillbehör:**

Inställningsmått, parallelländmått, mätbrickor, finmätur nr 434674.

**OBS!:**

Mätområde upp till 500 mm på begäran.

## Teknisk beskrivning

planhet för mätytorna	0,5 µm
mätytor – Ø	22 mm
mätkraft	13,5 N
planparallellitet för mätytorna	3 µm
mätområde	60 - 100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	L9
Produktslag	Finmäturhakmått

## Tjänster

KalibreringInställbart hakmått Typ RL	028730 RL
---------------------------------------	-----------