

Mitutoyo**Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-13mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 426200 0-13 |
| GTIN | 4946368861616 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Roterande spindel**, utan anliggningsyta av hårdmetall, utan låsvred, **kort utförande**.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

OBS!:

Specialdimensioner på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------------|
| spindel-Ø | 5 mm |
| monteringsskaftets Ø | 9,5 mm |
| Mättrummans Ø | 13 mm |
| monteringsskaftets längd | 9,5 mm |
| Mätområde (mätväg) | 0 - 13 mm |
| totallängd | 58,5 mm |
| avläsning | 0,01 mm |
| felgräns | 0,002 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |

| | |
|-------------|----------------------|
| Mätteknik | analog |
| Kalibrering | B3 |
| Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| KalibreringInbyggnadsmikrometer maximaltmätområde 25 mm | 022280 25 |
| DAkS-kalibreringInbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 50 mm | 022290 50 |