



Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med kulformigt städ för mätning av väggjocklekar på rör och andra böjda delar. Mätspindel med mätytor av hårdmetall, städ-Ø 8 mm, härdad. Med isolerhandtag, låsarm och framflyttat känselvred.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel-Ø	6,5 mm
mätområde	0 - 25 mm
spindelindelning	0,5 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022010 100

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximaltmätområde 25 mm

022000 25