

Mahr**Finmäturhakmått med handtag Marameter S, mätområde: 100-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	424910 100-150
GTIN	4059192017842
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig, böjstyv bygel med handtag. Stöd och motstöd av rostfritt, härdat stål. **De hårdmetallbelagda metallytorna är fasade fram till för att underlätta införandet.** För mätning av smala centreringsskanter som skjuter utanför bygelbredden. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt.

Hög mätnoggrannhet. Apparatvikten vilar på en fast sond under mätningen och påverkar inte mätresultatet.

Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674.

Toleransavvikelse hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen. Utskjutande bygel på sidan för skydd mot stötar under mätningen och vid avställningen.

Förklaringstext:

Inställbart motstöd

Inställbart centreringsanslag

Stöd med omdirigering till finmätur

Användningsdata:

För mätning av cylindriska delar av alla sorter. Som snabbmätare direkt på verktygsmaskinen och vid driftkontrollen.

leveransinnehåll:

Utan finmätur, **inklusive** trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, parallelländmått, mätbrickor, finmätur nr 434674.

OBS!:

Mätområde upp till 500 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	100 - 150 mm
mätytor – Ø	22 mm
planparallellitet för mätytorna	3 µm
planhet för mätytorna	0,5 µm
mätkraft	15 N
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	L9
Produktslag	Finmäturhakmått

Tjänster

KalibreringInställbart hakmått Typ RL	028730 RL
---------------------------------------	-----------