

**Mitutoyo****Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Roterande spindel**, med anliggningsyta av hårdmetall och låsvred.

**Användningsdata:**

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

**OBS!:**

Specialdimensioner på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans $\emptyset$	18 mm
monteringskraftets längd	15 mm
monteringskraftets $\emptyset$	10 mm
totallängd	109 mm
spindel- $\emptyset$	6,35 mm
Mätområde (mätväg)	0 - 25 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

Kalibrering	B3
Produktslag	Inbyggnadsmikrometer

## Tjänster

KalibreringInbyggnadsmikrometer maximaltmätområde 25 mm	022280 25
DAkKS-kalibreringInbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 50 mm	022290 50