

**Innermikr. med skänklar, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Artikelklass	42B

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

**leveransinnehåll:**

Inklusive inställningsring för justering.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	50 - 75 mm
Mättrummans Ø	18 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	14 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Kalibrering	L7
Produktslag	Innermikr. med skänklar

## Tjänster

KalibreringInställningsring Maximal Ø 100 mm	028400 100
DAkKS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200
KalibreringInnermikr. med skänklar maximalmätområde 75 mm	022360 75

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75