

Mahr**Finmäturhakmått med handtag Marameter S, mätområde: 150-200mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 424910 150-200 |
| GTIN | 4059192017859 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig, böjstyv bygel med handtag. Stöd och motstöd av rostfritt, härdat stål. **De hårdmetallbelagda metallytorna är fasade fram till för att underlätta införandet.** För mätning av smala centreringsskanter som skjuter utanför bygelbredden. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt.

Hög mätnoggrannhet. Apparatvikten vilar på en fast sond under mätningen och påverkar inte mätresultatet.

Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674.

Toleransavvikelse hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen. Utskjutande bygel på sidan för skydd mot stötar under mätningen och vid avställningen.

Förklaringstext:

Inställbart motstöd

Inställbart centreringsanslag

Stöd med omdirigering till finmätur

Användningsdata:

För mätning av cylindriska delar av alla sorter. Som snabbmätare direkt på verktygsmaskinen och vid driftkontrollen.

leveransinnehåll:

Utan finmätur, **inklusive** trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, parallelländmått, mätbrickor, finmätur nr 434674.

OBS!:

Mätområde upp till 500 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| planparallellitet för mätytorna | 3 µm |
| mätytor – Ø | 22 mm |
| mätkraft | 15 N |
| mätområde | 150 - 200 mm |
| planhet för mätytorna | 0,5 µm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | L9 |
| Produktslag | Finmäturhakmått |

Tjänster

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| KalibreringInställbart hakmått Typ RL | 028730 RL |
|---------------------------------------|-----------|