


 Mahr

Finmäturhakmått utan mätspetsar, mätområde: 0-30mm



Beställningsdata

Ordernummer	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Mätprob och motstöd med exakta, koniska hål för montering av utbytbara mätspetsar. Universellt användbar, löser alla typer av mätproblem.

Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Stöd och motstöd av rostfritt, härdat stål. Stödet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstödet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt. **Konstant mätkraft** på grund av inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Finmätur nr 434674 strl 25/0,5 och strl 50/1 eller nr 434670 föredras.

Toleransavvikelser för arbetsstycket kan avläsas numeriskt på mätret.

leveransinnehåll:

Utan finmätur, **inklusive** trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, finmätur nr 434670 och 434674. Smidd hållare, hållare för finmätur för raklinjig överföring av mätrörelsen, mätspetsar.

Kalibrering: M5

mätprobens väg: 2 mm

mätkraft: 7,5 N

Teknisk beskrivning

mätkraft	7,5 N
mätområde	0 - 30 mm
mätprobens väg	2 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	L9
Produktslag	Finmäturhakmått

Tjänster

Kalibrering Inställbart hakmått	018530
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Inställbart hakmått Typ RL	028730 RL