

**Innermikr. med skänklar, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förokromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring för justering.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	18 mm
mätområde	75 - 100 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	16 μ m
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Kalibrering	L7
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

DAkKS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200
KalibreringInställningsring Maximal Ø 100 mm	028400 100
KalibreringInnermikr. med skänklar maximalmätområde 100 mm	022360 100

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100