



## Finmätur-bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Helt härdad och slipad mätspindel.

Med finläppade **mätytor av hårdmetall.**

Spindel och städ av rostfritt stål.

Bygel- och spindelstyrning har tillverkats i ett stycke, inte sammansatt.

Städet kan lyftas med fingerknapp för upprepade mätningar.

Kan nollställas med justerskruven.

Toleransmärken för godkända/underkända mätningar.

Med isoleringskydd. Spak för spindellåsning.

#### Förklaringstext:

Avvikelsen kan avläsas i 1/1000 mm.

Tryckknapp för tillbakadragning av mätstädet.

#### Noggrannhet:

**Finmätur 1  $\mu\text{m}$  – mikrometer 3  $\mu\text{m}$ .**

#### leveransinnehåll:

Inklusive inställningsnyckel.

### Teknisk beskrivning

mätområde finmätur	$\pm 0,045$ mm
avläsning mikrometer	0,01 mm
avläsning finmätur	0,001 mm
mätområde	0 - 25 mm

mätbygels frigångsdjup	18 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B9
Produktslag	Finmätur-mikrometer

## Tjänster

KalibreringMikrometer med finmätur maximaltmätområde 25 mm	022100 25
---	-----------