



Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-6,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Roterande spindel**, utan anliggningsyta av hårdmetall, utan låsvred, **extra kort utförande, konvex anliggningsyta.**

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

Teknisk beskrivning

anliggningsytans radie	2,5 mm
spindel-Ø	3,5 mm
Mätområde (mätväg)	0 - 6,5 mm
monteringsskaftets Ø	6 mm
totallängd	37 mm
monteringsskaftets längd	6 mm
Mättrummans Ø	9 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
Kalibrering	B3
Produktslag	Inbyggnadsmikrometer

Tjänster

KalibreringInbyggnadsmikrometer maximaltmätområde 25 mm	022280 25
DAkS-kalibreringInbyggnadsmikrometer maximalt mätområde 50 mm	022290 50