

Mitutoyo**InnERMikrometersats, mätområde: 50-1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427500 50-1000
GTIN	4946368438351
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

En grundenhet 50 – 63 mm och olika förlängningar. **En eller flera förlängningar skruvas på grundenheten, beroende på önskat mätområde.** Förlängningarna består av cylindriska passbitar.

Förklaringstext:

Skyddslock för gänga

Förlängning 13 mm

Förlängning 25 mm

Grundenhet 50–63 mm

Noggrannhet:

(3 + antal förlängningar + L/50) µm.

leveransinnehåll:

Grundenhet och förlängningar.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	15 mm
antal förlängningar	8
rör-Ø	12,5 mm
mätområde	50 - 1000 mm

avläsning	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S4
Produktslag	2-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 50-1000 mm	020480 50-1000
DAkS-kalibreringInnermikrometrar, sats Mätområde 50-1000 mm	020490 50-1000