

**bygelmikrometer med tallriksmätytor, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Med stora härdade mättallrikar. Smidd och lackerad bygel.
Utförande med roterande spindel.

Användningsdata:

För mätning av tandbredden på cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,8.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mättallrikens \emptyset	20 mm
parallellitet för mätytorna	5 μ m
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	0 - 25 mm
spindel- \emptyset	8 mm
spindelindelning	0,5 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25