

**Garant****Centreringskruvstycke, Backbredd A: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360130 80
GTIN	4045197642387
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

Centreringskruvstycke för flexibel användning.

- **Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.**
- **Hög repeteringsnoggrannhet 0,02 mm.**
- **Variabel centruminställning  $\pm 0,02$  mm.**
- **Härdade funktionsytor.**
- **Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitring.**

**Fördel:**

Multifunktionell användning.

- **Flexibel lättvikt.**

**Användningsdata:**

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

**Passar till:**

Multipelspännskens nr 360080 och 360110.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.

**Specialtillbehör:**

Spännbackvarianter nr 360135 – 360151.

**Teknisk beskrivning**

Längd	110 mm
vikt	2,5 kg
slaglängd	22 mm
vridmoment	40 Nm
höjd	50,2 mm
Backbredd A	80 mm
spännkraft upp till max	17 kN
Bredd	80 mm
passar färgkod	ZC 80
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Grip-överbackar, par För typ 80	360141 80
Centrer-/adapterplåt Typ T2	360132 T2
Spänntapp för centreringskruvstycke Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Grip-överbackar, par För typ 80	360142 80
HM-överbackar, par För typ 80	360137 80
Spänntapp för centreringskruvstycke Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Grip-överbackar, par För typ 80	360140 80
HM-överbackar, par För typ 80	360138 80
Centrer-/adapterplåt Typ T1	360132 T1
HM-överbackar, par För typ 80	360135 80
Grip-överbackar, par För typ 80	360143 80
Mjuka överbackar, par För typ 80	360146 80
HM-överbackar, par För typ 80	360136 80
Prismatiskt backpar För typ 80	360148 80
Mjuka överbackar, par För typ 80	360145 80
Konsol för centrerande skruvstycke För typ 80	360152 80

