

Mitutoyo**Mikrometerdjupmått, mätområde: 0-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

De olika mätdjupen uppnås genom användning av de 25 mm stegvis indelade och utbytbara mätspetsarna. Helt härdad och slipad spindel. Brygga av härdat verktygsstål med läppad mätyta. Mattförokromad mikrometer. Mättrumma med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror. Konstant mättryck på grund av inbyggt känselvred.

leveransinnehåll:

Inklusive mätspetsar.

Teknisk beskrivning

mätspets-Ø	4 mm
ansatsens längd	100 mm
antal mätspetsar	6
Mättrummans Ø	18 mm
mätområde	0 - 150 mm
avläsning	0,01 mm

Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S15
Produktslag	Mikrometerdjupmätt

Tjänster

KalibreringMikrometerdjupmätt, sats mätområde 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------