

Garant**Centreringskruvstycke, Backbredd A: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360130 120
GTIN	4045197680891
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Centreringskruvstycke för flexibel användning.

- **Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.**
- **Hög repeteringsnoggrannhet 0,02 mm.**
- **Variabel centruminställning $\pm 0,02$ mm.**
- **Härdade funktionsytor.**
- **Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitring.**

Fördel:

Multifunktionell användning.

- **Flexibel lättvikt.**

Användningsdata:

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

Passar till:

Multipelspännskens nr 360080 och 360110.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.

Specialtillbehör:

Spännbackvarianter nr 360135 – 360151.

Teknisk beskrivning

vikt	5,1 kg
vridmoment	60 Nm
spännkraft upp till max	25,5 kN
Bredd	120 mm
Längd	130 mm
Backbredd A	120 mm
slaglängd	25 mm
höjd	50,2 mm
passar färgkod	ZC120
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Centrer-/adapterplåt Typ T1	360132 T1
HM-överbackar, par För typ 120	360136 120
Grip-överbackar, par För typ 120	360140 120
HM-överbackar, par För typ 120	360135 120
Konsol för centrerande skruvstycke För typ 120	360152 120
Prismatiskt backpar För typ 120	360148 120
Spänntapp för centreringskruvstycke Typ 18M12/120	360131 18M12/120
HM-överbackar, par För typ 120	360138 120
Grip-överbackar, par För typ 120	360143 120
Mjuka överbackar, par För typ 120	360145 120
Grip-överbackar, par För typ 120	360141 120
Spänntapp för centreringskruvstycke Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Centrer-/adapterplåt Typ T2	360132 T2